

Garant**Upichovací destička plný rádius, CU7025, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273736 4
GTIN	4045197579263
Třída artiklu	21J

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Šířka zápichu w	4 mm
Posuv f	0,1 - 0,22 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,6 - 1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CU7025
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		