

**Garant****Upichovací destička přímý břit, CBN825, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273740 2
GTIN	4045197542465
Třída artiklu	21H

**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	± 0,03 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	CBN
Hlavní způsob použití	H
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CBN825
Rohový radius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	100 m/min	H
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
suché	vhodný		