

**Garant****Upichovací destička plný rádius, CU7025, Šířka zápichu w: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273736 5
GTIN	4045197579270
Třída artiklu	21J

**Technický popis**

Šířka zápichu w	5 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Posuv f	0,12 - 0,26 mm/ot,
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	0,7 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CU7025
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		