

Garant**Upichovací destička přímý břit, CBN825, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273740 3 |
| GTIN | 4045197498809 |
| Třída artiklu | 21H |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Šířka zápichu w | 3 mm |
| Tolerance šířky zápichu w | $\pm 0,03$ mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | CBN |
| Hlavní způsob použití | H |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | CBN825 |
| Rohový radius R | 0,2 mm |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 100 m/min | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 100 m/min | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 100 m/min | H |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |