

Garant**Upichovací destička přímý břit, CBN825, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273740 4
GTIN	4045197498816
Třída artiklu	21H

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Šířka zápichu w	4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	CBN
Hlavní způsob použití	H
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CBN825
Rohový radius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	100 m/min	H
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
suché	vhodný		