

**Garant****Upichovací destička plný rádius, CBN825, Šířka zápichu w: 6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273746 6
GTIN	4045197643636
Třída artiklu	21H

## Technický popis

Šířka zápichu w	6 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	CBN
Hlavní způsob použití	H
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CBN825
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	100 m/min	H
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
suché	vhodný		