

Garant**Upichovací destička střední obrábění, HB7215, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273727 3
GTIN	4045197502827
Třída artiklu	21J

Technický popis

Šířka zápichu w	3 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,1 - 0,23 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,8 - 1,7 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Vedlejší použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7215
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
GG(G)	vhodný	280 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		