



## Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 32mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	302032 32
GTIN	2050001653178
Třída artiklu	33W

### Popis

#### Provedení:

- Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

#### Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

#### Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

### Technický popis

Závit M	M16×1
Vhodné redukční pouzdro	302180; 302175
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	61,5 mm

Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	25,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Vnější Ø D	70 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 25 mm	302175 25
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 16 mm	302180 16
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 14 mm	302180 14
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 18 mm	302175 18
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm	302175 10
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302180 8

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 12 mm	302180 12
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 25 mm	302180 25
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm	302175 12
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302180 6
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 18 mm	302180 18
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302175 8
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 20 mm	302180 20
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 20 mm	302175 20
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 10 mm	302180 10
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302175 6
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm	302175 14
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302175 16
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40