

Garant**Upichovací destička plný rádius, HB7020, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273735 2 |
| GTIN | 4045197578341 |
| Třída artiklu | 21J |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Šířka zápichu w | 2 mm |
| Tolerance šířky zápichu w | $\pm 0,03$ mm |
| Posuv f | 0,06 - 0,14 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 0,6 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Hlavní způsob použití | P |
| Vedlejší použití | M |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | HB7020 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 220 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 140 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 200 m/min | K |
| CuZn | vhodný | 250 m/min | N |
| Uni | vhodný | | |
| kontinuální | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |