

Garant**Upichovací destička plný rádius, HB7020, Šířka zápichu w: 2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273735 2,5
GTIN	4045197578358
Třída artiklu	21J

Technický popis

Šířka zápichu w	2,5 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,08 - 0,16 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 0,7 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7020
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		