

**Garant****Upichovací destička přímý břit, PKD, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273743 2
GTIN	4045197547033
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:****S odlamovačem třísek, obrobeným laserem** pro optimální utváření třísek.**Technický popis**

Šířka zápichu w	2 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	PKD
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PKD
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	650 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	650 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	650 m/min	N
CuZn	vhodný	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný	400 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		