

**Garant****Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302038 8
GTIN	4045197602411
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

**Použití:**

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

**Rozsah dodávky:**

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Hmotnost	1,3 kg
Užitná délka L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	30 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm

Závit M	M6
Upínací Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovaním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
	308630 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308820 40

Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308830 40

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40