

Garant**Upichovací destička přímý břit, PKD, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273743 3
GTIN	4045197496799
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:****S odlamovačem třísek, obrobeným laserem** pro optimální utváření třísek.**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Šířka zápichu w	3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	PKD
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PKD
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	650 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	650 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	650 m/min	N
CuZn	vhodný	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný	400 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		