



Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302045 12
GTIN	4045197146113
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Závit M	M10×1
Vhodné redukční pouzdro	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
L ₂	31,5 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm

Hmotnost	1,3 kg
Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Užitná délka L ₁	61,5 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Upínací šroub pro HD sklíčidlo Vhodné pro SK 40	309903 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308615 40