

Garant**Upichovací destička plný rádius, HB7215, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273737 4 |
| GTIN | 4045197502865 |
| Třída artiklu | 21J |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tolerance šířky zápichu w | $\pm 0,04$ mm |
| Šířka zápichu w | 4 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,22 mm/ot, |
| Hloubka řezu a _p | 0,6 - 1,6 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Hlavní způsob použití | K |
| Vedlejší použití | P |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | HB7215 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 300 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 250 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 210 m/min | P |
| GG(G) | vhodný | 280 m/min | K |
| kontinuální | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |