

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, Ø 32 mm, Ø upnutí D1: 10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302180 10
GTIN	4019208190907
Třída artiklu	33D

Popis**Provedení:****Utěsněné (pryžová zátka).****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times D$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Zvláštní příslušenství:

Válcové vytěráky č. 343720.

Technický popis

Ø D	32 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Vnější Ø	32 mm
Atribut názvu produktu	Ø 32 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro

