

HOLEX**Hydraulické upínací pouzdro dlouhé, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302085 16
GTIN	4045197146182
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	110 mm
L_2	33 mm
Užitná délka L_1	91 mm
Závit M	M12×1
Hmotnost	1,4 kg

Ø D ₂	38 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40

Upínací šroub pro HD sklíčidlo Vhodné pro SK 40	309903 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40