

**HOLEX****Hydraulické upínací pouzdro dlouhé, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302085 6
GTIN	4045197146144
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).**
- **Přízpusobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

**Použití:**

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

**Rozsah dodávky:**

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Závit M	M5
Hmotnost	1,3 kg
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	91 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm

L <sub>2</sub>	29,5 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 20000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Upínací šroub pro HD sklíčidlo Vhodné pro SK 40	309903 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
	308801 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný  
Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé  
kužely 40

308630 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN  
69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé  
kužely 40

308615 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé  
kužely 40

308625 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé  
kužely 40

308740 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro  
strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40