

**Garant****Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 32/4
GTIN	4045197531551
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hloubka zápichu $t_{\max}$	12 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Délka hlavy $L_1$	37 mm
Funkční šířka $L_4$	26,5 mm
Celková délka L	170 mm
Šířka stopky b	32 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Upínací šroub Typ 7

279815 7

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600