

**Tepelný upínač, SK 40 A = 120, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302254 6
GTIN	2050001689689
Třída artiklu	33W

Popis**Provedení:**

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID/Balluff.**

Tryskané skleněnými kuličkami.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Ø D ₂	21 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Vnější Ø D	27 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
	308625 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm 354240 6-12

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 308630 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 308785 40

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40 354225 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40 308820 40

Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm 354236 6-9

Chladicí jednotka Typ CU1 354215 CU1

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40 308605 40

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 308802 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, s čelními chladicími tryskami Ø d / Ø D1 20/6 mm 302414 20/6

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 308795 40

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm 354235 6-9

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 308801 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky Ø d / Ø D1 16/6 mm 302412 16/6

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/6 mm 302416 20/6

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 308610 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 308635 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/6 mm 302412 20/6

Smršťovací přístroj Typ SU1 354210 SU1

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 308615 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40