

**Garant****Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273756 16/2
GTIN	4045197484970
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od šířky zápichu 6 mm se při  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$  šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Hloubka zápichu $t_{\text{max}}$	10 mm
Délka hlavy $L_1$	30 mm
Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Šířka zápichu w	2 mm
Funkční šířka $L_4$	16 mm
Celková délka L	100 mm
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX25

674248 TX25

Upínací šroub Typ 5

279815 5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600