

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273755 25/4
GTIN	4045197484918
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{\max}	20 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Délka hlavy L_1	40 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Upínací šroub Typ 7

279815 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX30

674248 TX30

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600