

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273755 25/2,5
GTIN	4045197484840
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Délka hlavy L_1	33 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	12,5 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Šířka zápichu w	2,5 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Upínací šroub Typ 6

279815 6

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX25

674248 TX25

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600