

**Tepelný upínač, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302251 32
GTIN	2050001689641
Třída artiklu	33W

Popis**Provedení:**

- Žárovzdorná ocel.
- Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Tryskané skleněnými kuličkami.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Ø D ₂	44 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upínací Ø D ₁	32 mm
Vnější Ø D	53 mm
Upnutí	SK 40 krátký

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 20-32 mm	354240 20-32
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
	308625 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308830 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Chladicí jednotka Typ CU1

354215 CU1

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308820 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40