

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273755 16/3
GTIN	4045197484864
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Šířka zápichu w	3 mm
Funkční šířka L_4	16 mm
Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hloubka zápichu t_{\max}	15 mm
Délka hlavy L_1	31 mm
Celková délka L	100 mm
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Upínací šroub Typ 5

279815 5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600