

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273756 20/2,5
GTIN	4045197485021
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Šířka zápichu w	2,5 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hloubka zápichu t_{max}	12,5 mm
Délka hlavy L_1	33 mm
Funkční šířka L_4	21,5 mm
Celková délka L	125 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Upínací šroub Typ 6

279815 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600