

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/6mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273755 25/6 |
| GTIN | 4045197484956 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Funkční šířka L_4 | 26,5 mm |
| Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Hloubka zápichu t_{\max} | 30 mm |
| Délka hlavy L_1 | 50 mm |
| Šířka zápichu w | 6 mm |
| Celková délka L | 150 mm |
| Šířka stopky b | 25 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ano |

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Upínací šroub Typ 7

279815 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX30

674248 TX30

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600