

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 25/4
GTIN	4045197484727
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Délka hlavy L_1	37 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hloubka zápichu t_{\max}	12 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 7	279815 7
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600