

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 20/2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273755 20/2 |
| GTIN | 4045197484796 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Šroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Šířka zápichu w | 2 mm |
| Funkční šířka L_4 | 21,5 mm |
| Délka hlavy L_1 | 33 mm |
| Hloubka zápichu t_{\max} | 10 mm |
| Celková délka L | 125 mm |
| Šířka stopky b | 20 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ano |

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6

279815 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX25

674248 TX25

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600