

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, levý, Ø DC: 11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268468 11
GTIN	4045197470225
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem**.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- **Je vhodné vybírat co největší rádius.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).**

Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky používejte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.

Technický popis

Tolerance Ø otvoru D	0/+0,27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 32
Jmenovitý Ø D	11 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø stopky D _s	16 mm
Délka stopky L _s	45 mm
Užitná délka L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Délka vyložení L _A	32 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 32	269028 32
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8