

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, levý, Ø DC: 11mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268468 11
GTIN	4045197470225
Třída artiklu	21X

## Popis

### Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem**.

### Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

### Upozornění:

- **Je vhodné vybírat co největší rádius.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).**

**Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky používejte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.**

## Technický popis

Tolerance Ø otvoru D	0/+0,27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 32
Jmenovitý Ø D	11 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	45 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Délka vyložení L <sub>A</sub>	32 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 32	269028 32
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500