

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, pravý, Ø DC: 8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268467 8
GTIN	4045197470126
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem.****Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:· **Je vhodné vybírat co největší rádius.**· **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).****Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky použijte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.**

Technický popis

Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 30
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,22 mm
Jmenovitý Ø D	8 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Délka stopky L _s	38 mm
Užitná délka L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Délka vyložení L _A	22,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 30	269028 30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200