

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, pravý, Ø DC: 11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268463 11
GTIN	4045197470010
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Technický popis

Ø stopky D _s	16 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,27 mm
Jmenovitý Ø D	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 32
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Užitná délka L ₁	16,5 mm
Celková délka L	100 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 32

269028 32

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500