

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, levý, Ø DC: 15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268468 15
GTIN	4045197470232
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem**.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- **Je vhodné vybírat co největší rádius.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).**

Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky použijte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.

Technický popis

Jmenovitý Ø D	15 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 33
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Ø stopky D _s	20 mm
Délka stopky L _s	50 mm
Užitná délka L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Délka vyložení L _A	43 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 33	269028 33
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500