

HOLEX**VCMW 110302, BUX220, Provedení řezných hran: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265782 M
GTIN	4045197818188
Třída artiklu	22I

Popis**Provedení:**

- **Jednorázové provedení**
- **Jednobřité.**

Upozornění:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.

Typ: BUX220

Provedení řezných hran: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,25 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 200 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 200 m/min
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	BUX220
Provedení řezných hran	M
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMW 110302
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	BUX220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení