

HOLEX**VCMW 110304, BUX220, Provedení řezných hran: M****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 265784 M |
| GTIN | 4045197818195 |
| Třída artiklu | 22I |

Popis**Provedení:**

- **Jednorázové provedení**
- **Jednobřité.**

Upozornění:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.

Typ: BUX220

Provedení řezných hran: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,25 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 200 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Provedení řezných hran | M |
| Typ | BUX220 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 200 m/min |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 0,25 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,2 mm/ot, |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | CBN |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMW 110304 |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Atribut názvu produktu | BUX220 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |