

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25xD, levý, Ø DC: 18mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268468 18
GTIN	4045197470249
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem**.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- **Je vhodné vybírat co největší rádius.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).**

Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky používejte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.

Technický popis

Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Jmenovitý Ø D	18 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 34
Délka stopky L _s	56 mm
Užitná délka L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Délka vyložení L _A	53 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 34	269028 34
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500