

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, pravý, Ø DC: 11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268467 11
GTIN	4045197470140
Třída artiklu	21X

## Popis

**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem.****Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

**Upozornění:**· **Je vhodné vybírat co největší rádius.**· **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).****Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky použijte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.**

## Technický popis

Jmenovitý Ø D	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 32
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,27 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	45 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Délka vyložení L <sub>A</sub>	32 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 32	269028 32
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500