

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, pravý, Ø DC: 18mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268463 18
GTIN	4045197470041
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- **Je vhodné vybírat co největší rádius.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).**

Technický popis

Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 34
Ø stopky D _s	25 mm
Jmenovitý Ø D	18 mm
Užitná délka L ₁	27 mm
Celková délka L	135 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 34

269028 34

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500