

**Akumulátorová bruska AOS-B 32 mm 2,5 Ah zdvih 3 mm, Typ: AOS-B****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552436 AOS-B
GTIN	
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Energeticky úsporná bruska Mirka® AOS-B 130 (oscilační) patří do rodiny malých bezkartáčových akumulátorových brusek určených pro lokální opravy. Tato výkonná bezdrátová bruska má ergonomický design, který zajišťuje pohodlnou práci i při delším používání. Provozní doba činí až 16 hodin a doba nabíjení akumulátoru je pouze 40 minut. Mirka® AOS-B 130 má zdvih 3 mm.

Použití:

Hionta

Rozsah dodávky:

1× nabíječka, 1× kabel k nabíječce, 1× náhradní akumulátor a 2× talíře Quick Lock

Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	2
Rozsah otáček	4000 - 8000 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Maximální Ø leštícího nástroje	32
Hmotnost	0,57 kg

Technický list

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	2,54
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	12 V
Druh produktu	Lesticka