

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, pravý, Ø DC: 20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268463 20
GTIN	4045197470058
Třída artiklu	21X

## Popis

**Provedení:**

S vnitřním chlazením.  
Válcová stopka.

**Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

**Upozornění:**

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

## Technický popis

Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 35
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Jmenovitý Ø D	20 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	30 mm
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 35

269028 35

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500