

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, pravý, Ø DC: 20mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268467 20     |
| GTIN           | 4045197470171 |
| Třída artiklu  | 21X           |

## Popis

**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem.****Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

**Upozornění:**· **Je vhodné vybírat co největší rádius.**· **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).****Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky použijte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.**

## Technický popis

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 | WCHX 10T3.. |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky    | 269028 35   |
| Tolerance Ø otvoru D                            | 0/+0,33 mm  |
| Jmenovitý Ø D                                   | 20 mm       |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                         | 25 mm       |
| Délka stopky L <sub>s</sub>                     | 56 mm       |
| Užitná délka L <sub>1</sub>                     | 45 mm       |
| Ø d <sub>2</sub>                                | 32 mm       |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Délka vyložení L <sub>A</sub> | 56 mm          |
| Způsob použití                | pravý          |
| Vnitřní chlazení              | ano            |
| Druh produktu                 | vyvrtávací tyč |

### Příslušenství

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 35                                                    | 269028 35   |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20                               | 674248 TX20 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500  |