

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, pravý, Ø DC: 26mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268463 26
GTIN	4045197470065
Třída artiklu	21X

## Popis

**Provedení:**

S vnitřním chlazením.  
Válcová stopka.

**Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

**Upozornění:**

- **Je vhodné vybírat co největší rádius.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).**

## Technický popis

Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Jmenovitý Ø D	26 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 36
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	39 mm
Celková délka L	180 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 36	269028 36
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600