

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, pravý, Ø DC: 26mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268467 26
GTIN	4045197470188
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem.****Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:· **Je vhodné vybírat co největší rádius.**· **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).****Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky použijte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.**

Technický popis

Jmenovitý Ø D	26 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø stopky D _s	32 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 36
Délka stopky L _s	60 mm
Užitná délka L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Délka vyložení L _A	73 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 36	269028 36
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600