

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, Ø DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268464 8
GTIN	4045197470072
Třída artiklu	21X

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Technický popis

Tolerance Ø otvoru D	0/+0,22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 30
Ø stopky D _s	12 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Jmenovitý Ø D	8 mm
Užitná délka L ₁	12 mm
Celková délka L	80 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 30

269028 30

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200