

Garant**RC.X 1003, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1003 HB7120-1 Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení