

Garant**SCMT 120404, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120404 HB7120-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení