

**Garant****SCMT 120408, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Třída artiklu	21G

**Popis**

SCMT 120408 HB7120-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 290 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	VS
Typ	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 290 m/min

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení