

Garant**SC.T 120404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120404 HB7120-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení