

**Garant****SC.T 120408, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Třída artiklu	21G

## Popis

SC.T 120408 HB7120-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,

## Technický popis

Typ	HB7120-1
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	kontinuální

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení